



### Hauptmerkmale

Modultyp	Verarbeitungsmodul
----------	--------------------

### Zusatzmerkmale

Tiefe	90 mm
Elektrische Verbindung	Abnehmbare Schraubklemmenleiste
Höhe	120 mm
Kennzeichnung	II1 G/D-EEx ia IIC
Montageort	Außerhalb der Staubzone
Anzahl von Eingängen	4
Leistungsaufnahme in W	5 W
Produktmontage	Auf 35 mm-DIN-Schiene
Art des Hilfsspannungsversorgung	DC
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V
Breite	29,5 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Staubzone	-
Normen	LCIE 00ATEX6034X
Richtlinien	2014/34/EU - ATEX-Richtlinie

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	390 g
Höhe VPE1	4,5 cm
Breite VPE1	14,5 cm
Länge VPE1	20,5 cm

### Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
--------------------	--

### Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------