



### Hauptmerkmale

Produktserie	AccuSine
Produktname	AccuSine PCS+
Produkt oder Komponententyp	Aktiver Oberschwingungsfilter

### Zusatzmerkmale

Netzwerktyp	3P
Netzwerkconfiguration	3 oder 4 Leitungen
Netzspannung	380...480 V AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz Autosensing
Max. zulässige Spannung	1,1 x Un
Neutral Korrektur	Nicht bereitgestellt
Effektivwert des Ausgangsstroms	60 A
Blindleistungsangabe	50 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Betriebsarten	Oberwellenabbruch Netzstromausgleich Korrektur Leistungsfaktor
Installationsort	Innenraum
Schrankmontage	Wandmontage
Schutzfunktionen	Ohne Schutz
Wärmeverlust	Rückschacht mit Zwangsbelüftung für hohen Wärmestrom
Elektromagnetische Verträglichkeit	Conducted EMC, class A conforming to EN 61000-6-4
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Position des Anschlusses	Unten

### Montage

Schutzart des Gehäuses	IP00
Umgebungsbedingungen	Operating: 3C2 conforming to IEC 60721-3-3 Operating: 3S2 conforming to IEC 60721-3-3 Storage: 3C3 conforming to IEC 60721-3-3 Storage: 3S3 conforming to IEC 60721-3-3
Aufstellungshöhe	<= 1000 m 1 % per 100 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C 0...50 °C maximum with current derating of 2 % per °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Schutz der Leiterplatte	Schutzlack
Normen	UL 508 CSA C22.2 No 60947-1-07 UL 60947-1 EN 61000-6-4 EN 60439-1 CSA C22.2 No 14

Produktzertifizierungen	DNV-GL ABS RCM CE CULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Produktgewicht	90 kg
Höhe	1300 mm
Breite	421 mm
Farbe	Light grey (RAL 7035)
Tiefe	349 mm

### Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	143,000 kg
Höhe VPE1	0,705 m
Breite VPE1	0,737 m
Länge VPE1	1,733 m

### Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------