



### Hauptmerkmale

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Baureihe                     | Mureva          |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckerkupplung |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | Mureva screw    |
| Stecker/Steckdosen-Kategorie | Niederspannung  |
| Beschreibung der Pole        | 2-polig + E     |
| Netzwerktyp                  | AC              |
| Ausgangsstandard             | Industriell     |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stecker/Steckdose/Steuerstatus  | Gerade                                        |
| [In] Bemessungsstrom            | 32 A                                          |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 200-250 V                                     |
| Netzwerkfrequenz                | 50/60 Hz                                      |
| Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.  | 6 h                                           |
| Stecker, Steckdosenmaterial     | Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff |
| Material der Kontakte           | Hülsen: Messing                               |
| Anschlüsse - Klemmen            | Unverlierbare Schrauben                       |
| Kabel-Querschnitt               | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                      |
| Äußerer Kabeldurchmesser        | 11,5...21 mm                                  |
| Kabeleinführung                 | Kabelverschraubung<br>Führungsrolle           |
| Gewindetyp                      | Pg 21                                         |
| Produktgewicht                  | 0,25 kg                                       |
| Höhe                            | 98 mm                                         |
| Breite                          | 98 mm                                         |
| Tiefe                           | 165 mm                                        |
| Farbe                           | Grau (RAL 7035)                               |
| Spannungsfarbe                  | Bau                                           |

### Montage

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Normen                          | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| Schutzart (IP)                  | IP44 entspricht IEC 60529                          |
| Schutzart (IK)                  | IK08 entspricht EN 62262                           |
| Feuerbeständigkeit              | 850 °C entspricht IEC 60695-2-1                    |
| Relative Luftfeuchtigkeit       | 50 % bei 40 °C<br>70 % bei 30 °C<br>90 % bei 20 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 6,5 cm  |
| VPE 1 Breite  | 9,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 17,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 223,0 g |
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 17,0 cm |
| VPE 2 Breite  | 26,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 27,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,3 kg  |
| VPE 3 Art     | S03     |
| VPE 3 Menge   | 20      |
| VPE 3 Höhe    | 30,0 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 5,28 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                        |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                        |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                            |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|