



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Anschlussart der Eingänge	Schuko CEE 7/7-polig
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Weiß
Höhe	10 cm
Breite	6,3 cm
Tiefe	4,15 cm
Produktgewicht	0,13 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Eingang

Netzwerkfrequenz	50 Hz +/-5 Hz
Max. Eingangsstrom	16 A
Max. Schaltstrom	16 A

Ausgang

Anzahl der Steckdosen	1
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko CEE 7

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung	Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0,00...4572,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Reaktionszeit	1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung	30 dB
Spitzenstrom	24 kAGleichttakt 12 kANormalmodus
Anstieg der Energiemenge	918 J

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	10,500 cm
VPE 1 Gewicht	193,500 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	14,000 cm
VPE 2 Breite	29,000 cm
VPE 2 Länge	30,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,322 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,011 kg
SCC14	10731304313738

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
----------	--