



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Anschlussart der Eingänge	Schuko CEE 7/7-polig
Kabellänge	2,00 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Weiß
Höhe	6,17 cm
Breite	27,15 cm
Tiefe	11,03 cm
Produktgewicht	0,69 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Aufbau

Eingang

Eingangsleistung	2300 W
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Max. Eingangsstrom	10 A
Max. Schaltstrom	10 A

Ausgang

Anzahl der Steckdosen	6
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko CEE 7

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung	Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 50.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Reaktionszeit	1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung	40 dB
Spitzenstrom	48 kAGleichtakt
Anstieg der Energiemenge	1836 J

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	31 cm
VPE 1 Länge	16,5 cm
VPE 1 Gewicht	0,83 kg
SCC14	10731304313714

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
----------	--