



### Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

### Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Anschlussart der Eingänge	Schuko CEE 7/7-polig
Kabellänge	2,00 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

### Abmessungen

Farbe	Weiß
Höhe	6,2 cm
Breite	27,2 cm
Tiefe	11 cm
Produktgewicht	0,75 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Aufbau

### Eingang

Eingangsleistung	2300 W
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Max. Eingangsstrom	10 A
Max. Schaltstrom	10 A

### Ausgang

Anzahl der Steckdosen	6
Standardabweichung des Ausganges	Schuko CEE 7

### Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung	Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 50.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

## Überspannungsschutz und Filterung

Reaktionszeit	1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung	40 dB
Spitzenstrom	48 kAGleichtakt
Anstieg der Energiemenge	1836 J

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,800 cm
VPE 1 Breite	14,800 cm
VPE 1 Länge	39,700 cm
VPE 1 Gewicht	887,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,855 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	50,840 kg
SCC14	10731304313721

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	 <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
----------------	--