



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	220 V 230 V 240 V
Anschlussart der Eingänge	Schuko CEE 7/7-polig
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	9,32 cm
Breite	6,31 cm
Tiefe	4 cm
Produktgewicht	0,13 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Eingang

Eingangsleistung	4000 W
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Max. Eingangsstrom	16 A

Ausgang

Anzahl der Steckdosen	1
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko CEE 7

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Beschriftung	CE-Kennzeichnung

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Reaktionszeit	1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung	45 dB
Spitzenstrom	15 kANormalmodus
Anstieg der Energiemenge	680 J

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	9 cm
VPE 1 Länge	10 cm
VPE 1 Gewicht	0,171 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	14 cm
VPE 2 Breite	29 cm
VPE 2 Länge	29 cm
VPE 2 Gewicht	2,386 kg
SCC14	10731304347016

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	20 years repair or replace
----------	----------------------------