



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	220 V 230 V 240 V
Anschlussart der Eingänge	Schuko CEE 7/7-polig
Kabellänge	1,52 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	4 cm
Breite	30,4 cm
Tiefe	6,3 cm
Produktgewicht	0,47 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Eingang

Eingangsleistung	2300 W
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Max. Schaltstrom	10 A

Ausgang

Anzahl der Steckdosen	5
Standardabweichung des Ausganges	Schuko CEE 7

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Beschriftung	CE-Kennzeichnung

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Reaktionszeit	1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung	45 dB
Spitzenstrom	15 kANormalmodus
Anstieg der Energiemenge	680 J

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	12 cm
VPE 1 Länge	36,5 cm
VPE 1 Gewicht	551 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	27,5 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	39 cm
VPE 2 Gewicht	7,14 kg
SCC14	10731304347030

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	20 years repair or replace
----------	----------------------------