



### Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungshalter
Code der Sicherungsgröße	D02
Farbe	Weiß
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	1P
Zugehörige Absicherung	63 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC 250 V DC
Nenn-Unterbrechungskapazität	50 KA AC 8 kA DC
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	3
Höhe	68 mm
Breite	27 mm
Tiefe	59 mm
Produktgewicht	64 g
Material	Kunststoff
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme (unten) 1,5...35 mm <sup>2</sup> Kabel(n) flexibel Schraubklemme (unten) 1,5...35 mm <sup>2</sup> Kabel(n) flexibel mit Kabelende Schraubklemme (unten) 1...35 mm <sup>2</sup> Kabel(n) fest Schraubklemme (oben) 1,5...25 mm <sup>2</sup> Kabel(n) flexibel Schraubklemme (oben) 1,5...25 mm <sup>2</sup> Kabel(n) flexibel mit Kabelende Schraubklemme (oben) 1...25 mm <sup>2</sup> Kabel(n) fest
Drahtabsolierungslänge	12 mm
[M] Anzugsdrehmoment	2,5 Nm

### Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60269 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60269
Normen	IEC 60269-3 HD 60269-3 EN/IEC 60269-1 DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1) DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)
Gütesiegel	VDE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,8 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	6,2 cm
VPE 1 Gewicht	67,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	6,9 cm
VPE 2 Breite	8,8 cm
VPE 2 Länge	34,5 cm
VPE 2 Gewicht	1,056 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	13,167 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------