



### Hauptmerkmale

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Baureihe                     | RITTO      |
| Produkt- oder Komponententyp | Gehäuse    |
| Farbton                      | Silber     |
| Angebotstyp                  | Ersatzteil |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 3,6 cm  |
| VPE 1 Breite  | 9,9 cm  |
| VPE 1 Länge   | 9,9 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 65,0 g  |
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 40      |
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 40,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 30,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,78 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration         | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil      | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                    |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|