



### Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produkt oder Komponententyp	Video-Hausstation
Intercom-Typ	2-way intercom
Verwendung des Schlitzes	SD-Karte
Ruftaste	1 button
Steuertastentyp	Sprechanschlussstaste Türöffnertaste
Anzeigegröße	7 inch
Farbton	Polarweiß
Versorgung	Externe Versorgung
Marktsegment	Gebäude

### Zusatzmerkmale

Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau
Montagehalterung	Schraubbefestigung
Prozessorname	D-Power DP5000 bei 1500 MHz
Speicherkapazität	512 MB RAM DDR3
Displaytyp	LCD-Touchscreen
Displayauflösung	1024 x 600 pixels
Beleuchtungsstärke	330 cd
Funktion verfügbar	Touch-Funktion
Einbauposition	Horizontal
Lokale Signalisierung	LED power supply LED ethernet connection LED communication data bus
Angezeigte Information	Menügestützte Benutzeroberfläche
Nennhilfsspannung [UH,nom]	Externe Spannungsversorgung: 24 V DC, <550 mA Externe Spannungsversorgung: 18 V AC, <600 mA Bus: 30 V DC, <100 mA
Ausgangstyp	Relais 24 V 1 A AC/DC
Eingangstyp	TwinBus-Videoeingang 1
Integrierte Schnittstellen	1 Ethernet port
Normen	IEEE 802.11 b/g/n IEEE 802.3 CE
Höhe	150 mm
Breite	230 mm
Tiefe	37 mm
Produktgewicht	600 g

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	600 g
Höhe VPE1	5,2 cm
Breite VPE1	18,8 cm
Länge VPE1	26,5 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	6,47 kg
Höhe VPE2	32,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------