## RGE1810225

# Acero pur Edelstahl-Türstation Audio, 2 WE, Edelstahl





#### Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus Acero Pur
Produkt- oder Komponententyp	Audio-Türstation
Ruftaste	2 Klingelknöpfe

#### Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Türstation Wetterfester Einbaulautsprecher
Montagemodus	Unterputzmontage
Befestigungsmodus	Verdeckte Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit	Edelstahl
Mechanische Robustheit	Vandalismusgeschützt
Versorgung	Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar	Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle	LED beleuchtetes Typenschild + Klingeltaste (weiße LED) RAL 1017
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Abmessungen der Beschriftung	64 x 16 mm
Breite	154 mm
Höhe	271 mm
Tiefe	2,5 mm

#### Montage

Montago		
Umgebungseigenschaften	Wetterfest	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2040 °C	

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	39,2 cm
VPE 1 Breite	21,7 cm
VPE 1 Länge	14,2 cm
VPE 1 Gewicht	2,1 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	32,5 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	30,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,61 kg

## Nachhaltigkeit

Green Premium Produkt
☑ REACh-Deklaration
Ja
Konform E-EU-RoHS-Deklaration
Ja
Ja
☑ RoHS-Erklärung Für China
₫Ja
<sup>™</sup> Produktumweltprofil
☐ Entsorgungsinformationen
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------