



Hauptmerkmale

Produktserie	TwinBus Acero Pur
Produkt oder Komponententyp	Audio-Türstation
Ruftaste	8 Klingeltaster

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Türstation Wetterfester Einbaulautsprecher
Befestigungsart	Sichtbare Schrauben
Oberflächenfinish	Edelstahl
Mechanische Robustheit	Vandalismusgeschützt
Versorgung	Via TwinBus power supply unit
Funktion verfügbar	Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle	LED illuminated nameplate + bell button (white LED) RAL 1017
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Abmessungen der Beschriftung	64 x 16 mm
Breite	282 mm
Höhe	331 mm
Tiefe	2,5 mm

Montage

Umweltbedingungen	Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,63 kg
Höhe VPE1	42,3 cm
Breite VPE1	34,5 cm
Länge VPE1	14,2 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltmenge VPE2	2
Gewicht VPE2	8,03 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	60 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------