



Hauptmerkmale

Produktbereich	TwinBus Acero Pur
Produkt- oder Komponententyp	Audio-Türstation
Ruftaste	8 Klingeltaster

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Türstation Wetterfester Einbaulautsprecher
Befestigungsmodus	Sichtbare Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit	Edelstahl
Mechanische Robustheit	Vandalismusgeschützt
Versorgung	Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar	Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle	LED beleuchtetes Typenschild + Klingeltaste (weiße LED) RAL 1017
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Abmessungen der Beschriftung	64 x 16 mm
Breite	282 mm
Höhe	331 mm
Tiefe	2,5 mm

Montage

Umgebungseigenschaften	Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	42,3 cm
VPE 1 Breite	34,5 cm
VPE 1 Länge	14,2 cm
VPE 1 Gewicht	3,63 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	60,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,03 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------