



### Hauptmerkmale

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Baureihe                     | TwinBus IP       |
| Produkt- oder Komponententyp | Video-Türstation |
| Ruftaste                     | 1 Klingelknopf   |

### Zusatzmerkmale

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                             | Externe Stromversorgung                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eingangsspannung                       | 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geräteaufbau                           | Türstation<br>Kamera<br>Einbaulautsprecher<br>Mikrofone<br>Helligkeitssensor                                                                                                                                                                                       |
| Mechanische Robustheit                 | Vandalismusgeschützt                                                                                                                                                                                                                                               |
| Art der Platten                        | 1 beleuchtetes Namensschild                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klingelknopf zusätzliche Informationen | Mit beleuchtetem Ring                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funktion verfügbar                     | Türöffnungsfunktion<br>Einstellbare Türöffnerschaltzeit<br>Einstellbare Sprachlautstärke<br>Austauschbares Namensschild an der Frontseite<br>Hinterleuchtete Symbole                                                                                               |
| Zeitverzögerungsbereich                | 1 - 5 s (für die Türöffnung)<br>3 s (standardmäßig)                                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Signalisierung                  | Nachricht: 4 LED<br>Türöffnung: LED-Anzeige<br>Türöffnung: akustische Signalisierung<br>Kommunikation: LED-Anzeige (aktiv)<br>Klingeln: akustische Signalisierung (nach Drücken der Klingeltaste)<br>Klingeln: LED-Anzeigeblinkend (nach Drücken der Klingeltaste) |
| Winkelanzeige horizontal x vertikal    | 120° horizontal<br>120° vertikal                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pixelauflösung                         | 1,3 Megapixel                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbton                                | Vordere Abdeckung: grau (RAL 7016)<br>Rahmen: Silber                                                                                                                                                                                                               |
| Anschlüsse - Klemmen                   | 2xSchraubklemme für Bus<br>2xSchraubklemme für Stromversorgung<br>2xSchraubklemme für sperren<br>2xSchraubklemme für Taster                                                                                                                                        |
| Material                               | ABS + PC: Back Box<br>Transparenter Kunststoff: vordere Abdeckung<br>Aluminium: Rahmen                                                                                                                                                                             |
| Lebensdauer                            | 15 Jahr(e)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montagemodus                           | Unterputzmontage                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Breite des Rahmens                     | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Höhe des Rahmens                       | 207,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tiefe des Rahmens                      | 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Montage

|                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)                  | IP55                                                                                                                                   |
| Schutzart (IK)                  | IK07                                                                                                                                   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...55 °C                                                                                                                            |
| Relative Luftfeuchtigkeit       | 0...95 %                                                                                                                               |
| Richtlinien                     | 2001/95/EG - Allgemeine Produktsicherheit<br>2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit                                           |
| Produktzertifizierungen         | CE                                                                                                                                     |
| Normen                          | EN 62820-1-1:2016<br>EN 62368-1:2014 + AC:2015<br>EN 61000-6-1<br>EN 61000-6-3<br>EN 60664-1<br>EN 60065<br>VDE 0100-410<br>EN 60670-1 |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 8,700 cm  |
| VPE 1 Breite  | 14,400 cm |
| VPE 1 Länge   | 22,700 cm |
| VPE 1 Gewicht | 940,000 g |
| VPE 2 Art     | S03       |
| VPE 2 Menge   | 6         |
| VPE 2 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 6,384 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>                             |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#"> EU-RoHS-Deklaration</a>                   |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a>                      |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                                            |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>                           |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#"> Entsorgungsinformationen</a>                      |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Enthält Halogene                    | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                                                                                        |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|