



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXG mit 2 Wechslerkontakte Kontakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte
[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V

Zusatzmerkmale

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	6 KV zwischen Spule und Kontakt with verstärkte Isolierung 4 KV zwischen Polen with Grundisolation 4 KV zwischen den Klemmen and DIN-Schiene with Grundisolation
Betriebsbemessungsspannung U _e	250 V entspricht IEC 300 V entspricht UL
Spannungsfestigkeit	5 KV zwischen Spule und Kontakt with verstärkte Isolierung 3 KV zwischen Polen with Grundisolation 3 kV zwischen den Klemmen and DIN-Schiene with Grundisolation
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende Schraubklemmen, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende Schraubklemmen, 1 x 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Schraubentyp	M3
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Montage

Normen	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 61984 UL 508
Produktzertifizierungen	EAC[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	10...85 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,8 cm
VPE 1 Breite	7,4 cm
VPE 1 Länge	7,6 cm
VPE 1 Gewicht	41 g

VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	8,4 cm
VPE 2 Länge	16,6 cm
VPE 2 Gewicht	499 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,648 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Verdrahtungsplan

