



### Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Control Relays
Produkt- oder Komponententyp	Level electrode holder
Zubehör / Teilebezeichnung	Elektrode für bis zu 350° C
Zubehör / Zielkategorie	Niveauüberwachungsrelais
Zubehör / Teilekategorie	Relaiszubehör
Max. Druck	<= 15 kg/cm <sup>2</sup>

### Zusatzmerkmale

Material	Keramik Isolation Edelstahlfarben
Gewindetyp	3/8 BSP
Produktgewicht	0,15 kg

### Montage

Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb	350 °C
--------------------------------------	--------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	4,0 cm
VPE 1 Länge	8,8 cm
VPE 1 Gewicht	70,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,214 kg

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------