



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | Harmony Control Relays |
| Produkt- oder Komponententyp | Level control probe |
| Zubehör / Teilebezeichnung | Sonde mit geringem Platzbed. |
| Zubehör / Zielkategorie | Getränkeautomat Messrelais Steuerrelais |
| Zubehör / Teilekategorie | Relaiszubehör |
| Produktkompatibilität | RM35LM33MW RM4L |
| Max. Druck | <= 2 kg/cm ² |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------|---------------------------|
| Länge | 1000 mm |
| Material | Edelstahlfarben Elektrode |
| Produktgewicht | 0,8 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 80 °C |
|---------------------------------|-------|

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,0 cm |
| VPE 1 Breite | 7,0 cm |
| VPE 1 Länge | 110,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 800,0 g |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|