



### Hauptmerkmale

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Zubehör / Teilekategorie     | Anschlusszubehör                |
| Produkt- oder Komponententyp | Anschlusskabel                  |
| Produktkompatibilität        | CANopen-E/A-Schnittstellenblock |
| Zubehör / Zielkategorie      | CANopen Bus                     |

### Zusatzmerkmale

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie | Modicon TM7                                                |
| Elektrische Verbindung    | Buchse M12 - Codierung A - 5-polig - gerade<br>Stecker M12 |
| Kabellänge                | 10 m                                                       |
| Produktgewicht            | 0,6 kg                                                     |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 5,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 1 Länge   | 30,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 600,000 g |
| VPE 2 Art     | S02       |
| VPE 2 Menge   | 4         |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,700 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| Frei von REACH-SVHC             | Ja                                                                                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                      |
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                                                                                           |
| RoHS-Richtlinie für China       |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  <a href="#">Ja</a>                       |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|