



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M221
Produkt- oder Komponententyp	Serieller Leitungssteckmodul
Produktkompatibilität	Modicon M221C

Zusatzmerkmale

Integrierte Verbindungsart	Nicht isolierte serielle Verbindung - Schraubklemmenleiste für RS232 Nicht isolierte serielle Verbindung - Schraubklemmenleiste für RS485
Übertragungsgeschwindigkeit	1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 15 m für RS485 1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 3 m für RS232
Kommunikationsprotokoll	Nicht isolierte serielle Verbindung: Modbus Protokoll Master/Slave - RTU/ASCII oder SoMachine-Netzwerk
Isolation	Nicht isoliert zwischen Leitungen und interner Logik
Höhe	41 mm
Tiefe	15 mm
Breite	35 mm
Produktgewicht	0,015 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,569 cm
VPE 1 Breite	4,742 cm
VPE 1 Länge	6,985 cm
VPE 1 Gewicht	30,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	75
VPE 2 Höhe	14,4 cm
VPE 2 Breite	29,2 cm
VPE 2 Länge	39,5 cm
VPE 2 Gewicht	3,32 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	2400
VPE 3 Höhe	105 cm
VPE 3 Breite	120 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	111 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------