



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV900 Altivar Prozess ATV600 Altivar Maschine ATV340
Zubehör / Teilekategorie	Anzeige- und Signalisierungszubehör
Zubehör / Teilettyp	Anzeigedisplay
Zubehör / Zielkategorie	Frequenzumrichter
Produktspezifische Anwendung	Zum Steuern, Einstellen und Konfigurierendes des Frequenzumrichters Speichern und Laden von Konfigurationen Anzeige der aktuellen Werte
Schutzart (IP)	IP65

Zusatzmerkmale

Benutzersprache	Spanisch Rumänisch Türkisch Polnisch Schwedisch Estländisch Bulgarisch Englisch Russisch Griechisch Dänisch Ungarisch Chinesisch Norwegisch Litauisch Französisch Brasilianisch Deutsch Koreanisch Portugiesisch Finnisch Tschechisch Slowakisch Taiwanesisch Niederländisch Italienisch Ukrainisch
Echtzeituhr	Eingebaut
Batteriegröße	CR2032
Batterielebensdauer	10 Jahr(e)
Anzeigetyp	Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm weiß und rot
Anzeigekapazität der Meldungen	8 Leitungen
Pixelauflösung	240 x 160
Produktgewicht	0,2 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...50 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,7 cm
VPE 1 Breite	13,7 cm
VPE 1 Länge	18,6 cm
VPE 1 Gewicht	264,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,069 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	45,0 cm
VPE 3 Breite	60,0 cm
VPE 3 Länge	80,0 cm
VPE 3 Gewicht	32,776 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------