



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Zusätzliches E/A Modul
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV600 Altivar Maschine ATV340 Altivar Prozess ATV900 Easy Altivar 610
Eingangs-/Ausgangstyp	2 Analogeingang konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 6 einzelner Eingang 2 digitaler Ausgang
Anzahl der Analogeingänge	2
Messeingänge	AI4, AI5 Einstellbar auf Strompegel: 0-20 mA/4-20 mA, Abfragezeit: 0...1 ms, Auflösung: 14 bits AI4, AI5 Einstellbar auf Spannungspegel: - 10 - 10 V DC, 24 V max., Impedanz: 20 kOhm, Abfragezeit: 0...1 ms, Auflösung: 14 bits AI4, AI5 Konfigurierbarer PTC, Pt 100, Pt 1000, Abfragezeit: 0...1 ms, Auflösung: 14 bits
Diskrete Ausgangsnummer	2
Digitaler Ausgang	(DQ11, DQ12) bestimmbare Logik, Abfragezeit: 1 ms
Digitaler Logikausgang	(DQ11, DQ12) negativ (DQ11, DQ12) positiv
Diskrete Eingangsnummer	6
Digitaler Eingang	(DI11 - DI16) programmierbar, Impedanz: 250 Ohm, Abfragezeit: 1 ms
Digitaler Logikeingang	Negativ (DI11 - DI16) Positiv (DI11 - DI16)
Diskreter Eingangsstrom	2,5 mA

Zusatzmerkmale

Diskrete Ausgangsspannung	24 V DC (Spannungsgrenzen: <= 30 V) bestimmbare Logik
Max. Ausgangsstrom	100 mA, bestimmbare Logik
Eingangsspannung der Digitaleingänge	24 V DC (Spannungsgrenzen: <= 30 V) für programmierbar
Elektrische Verbindung	Abnehmbare Federklemmenleiste, 1,5 mm ² / AWG 16
Schutzfunktionen	Verpolungsschutz: Digitaleingang Kurzschlusschutz: Ausgang
Produktgewicht	0,5 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	13,0 cm
VPE 1 Länge	19,0 cm
VPE 1 Gewicht	165,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30,0 cm

VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,368 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------