



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Encoder-Schnittstellenmodul
Kompatible Produktfamilie	Altivar 32 Altivar Maschine ATV320
Nennhilfsspannung [UH,nom]	5 V (Spannungsgrenzen: 5...5,5 V)
Anzahl von Impulsen pro Umdrehung	3600 für ATV32

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	ATV32 (>= V1.8)
Schutzart	Überlastschutz Kurzschlusschutz
Max. Betriebsfrequenz	250 kHz
Eingangssignal	TTL
Elektrische Verbindung	Terminal, Verbindungskapazität: 1,5 mm ² (AWG 16), Encoder, 200 mA
Produktgewicht	0,3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,700 cm
VPE 1 Breite	6,500 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
VPE 1 Gewicht	55,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	96
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,071 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
