



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Kompatible Produktfamilie	Altivar 61
Produktkompatibilität	ATV61HD18M3X ATV61HD22M3X ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV61HD75N4 ATV61HD90Y ATV71HD18M3X ATV71HD22M3X ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71HD75N4 ATV71HD75Y ATV71HD90Y ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4
Ohmscher Widerstand	5 Ohm
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC bei 0,1 A 250 V AC bei 1 A

Zusatzmerkmale

Mittlere verfügbare Leistung	1,3 kW bei 50 °C
Elektrische Verbindung	M6 Stabdraht für Antrieb Terminal, Verbindungskapazität: <= 2,5 mm² / AWG 14 für Temperatur-Kontrollschalter
Temperaturgesteuerter Schaltkontaktwiderstand	60 µOhm
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Breite	240 mm
Höhe	484 mm
Tiefe	301 mm
Produktgewicht	11 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	33,200 cm
VPE 1 Breite	41,200 cm
VPE 1 Länge	57,200 cm
VPE 1 Gewicht	9,668 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	97,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	75,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------