



### Hauptmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe                     | Renova               |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen         |
| Produktbestimmung            | Für Doppelsteckdosen |
| Farbton                      | Weiß (RAL 9010)      |
| Menge pro Satz               | Satz à 5             |

### Zusatzmerkmale

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Gehäusevariante   | Einbau       |
| Anzahl der Reihen | 1 x 2 Ebenen |
| Material          | PC/ABS       |
| Breite            | 83 mm        |
| Höhe              | 105 mm       |
| Tiefe             | 14 mm        |

### Montage

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Normen                  | IEC 60884-1                               |
| Produktzertifizierungen | NEMKO[RETURN]CE[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 1,300 cm  |
| VPE 1 Breite  | 8,300 cm  |
| VPE 1 Länge   | 10,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 10,000 g  |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 5         |
| VPE 2 Höhe    | 7,900 cm  |
| VPE 2 Breite  | 9,800 cm  |
| VPE 2 Länge   | 9,800 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 102,000 g |
| VPE 3 Art     | CAR       |
| VPE 3 Menge   | 50        |
| VPE 3 Höhe    | 10,200 cm |
| VPE 3 Breite  | 40,200 cm |
| VPE 3 Länge   | 20,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 1,146 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                        |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                            |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                           |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                           |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                     |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                           |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                          |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                            |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|