



Hauptmerkmale

Baureihe	Renova
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Produktbestimmung	Für Doppelsteckdosen
Farbton	Schwarzes Glas

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Reihen	1 x 2 Ebenen
Material	PC + ABS mit Glas
Breite	89 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	14 mm

Montage

Normen	IEC 60884-1
Produktzertifizierungen	NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]CE[RETURN]SEMKO

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	9,800 cm
VPE 1 Länge	12,600 cm
VPE 1 Gewicht	98,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	12,400 cm
VPE 2 Breite	29,600 cm
VPE 2 Länge	39,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,400 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	2560
VPE 3 Höhe	107,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	279,664 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------