



Hauptmerkmale

Baureihe	Renova
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Farbton	Edelstahlfarben
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Reihen	1fach
Material	PC/ABS
Durchmesser	83 mm
Tiefe	15 mm

Montage

Normen	EN 60669-1
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	7,100 cm
VPE 1 Länge	8,300 cm
VPE 1 Gewicht	13,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,700 cm
VPE 2 Breite	9,500 cm
VPE 2 Länge	9,500 cm
VPE 2 Gewicht	98,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	10,000 cm
VPE 3 Breite	20,000 cm
VPE 3 Länge	40,200 cm
VPE 3 Gewicht	1,092 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------