



### Hauptmerkmale

Baureihe	Renova
Produkt- oder Komponententyp	Kombinationsrahmen
Farbton	Schwarzes Marmor
Menge pro Satz	Satz à 2

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Reihen	2fach
Montageort	Außen
Material	PC/ABS
Durchmesser	83 mm
Tiefe	15 mm

### Montage

Normen	EN 60669-1
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	8,300 cm
VPE 1 Länge	8,300 cm
VPE 1 Gewicht	26,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	8,500 cm
VPE 2 Breite	8,500 cm
VPE 2 Länge	22,500 cm
VPE 2 Gewicht	192,000 g
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	1600
VPE 3 Höhe	99,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	93,120 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------