



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XAC
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Drucktaster
Komponentenname	XACB
Beschriftung	Unbeschriftet
Zusätzliche Informationen für den Bediener	Mit Balg
Steuerweg	4 mm
Kappe/ Betätigungselement oder Linsenfarbe	Weiß
Produktkompatibilität	XESD2201 XENB.... XESD2251 XESD2241 XENC.... XEND.... XESB2011
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,005 kg
----------------	----------

Montage

Normen	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Vibrationsfestigkeit	15 Gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP65 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm
VPE 1 Gewicht	6,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3,0 cm
VPE 2 Breite	9,0 cm
VPE 2 Länge	10,0 cm
VPE 2 Gewicht	65,0 g
VPE 3 Art	S02

VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	1,629 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------