



Hauptmerkmale

| | |
|--|--|
| Baureihe | Harmony XAC |
| Produkt- oder Komponententyp | Frontelement für Drucktaster |
| Komponentenname | XACB |
| Beschriftung | Unbeschriftet |
| Zusätzliche Informationen für den Bediener | Mit Balg |
| Steuerweg | 4 mm |
| Kappe/ Betätigungselement oder Linsenfarbe | Grün |
| Produktkompatibilität | XENC.... XEND.... XESB2011 XESD2241 XENB.... XESD2251 XESD2201 |
| Verkauf je unteilbare Menge | 10 |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 0,005 kg |
|----------------|----------|

Montage

| | |
|----------------------------------|---|
| Normen | IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 EN 60947-5-1 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |
| Vibrationsfestigkeit | 15 Gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| Stoßfestigkeit | 100 gn entspricht IEC 60068-2-27 |
| Schutzklasse für Stromschläge | Klasse II entspricht IEC 61140 |
| Schutzart (IP) | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK08 conforming to EN 50102 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3,0 cm |
| VPE 1 Breite | 10,0 cm |
| VPE 1 Länge | 12,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 6,0 g |
| VPE 2 Art | BAG |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 3,0 cm |
| VPE 2 Breite | 12,0 cm |
| VPE 2 Länge | 10,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 63,0 g |
| VPE 3 Art | S01 |

| | |
|---------------|---------|
| VPE 3 Menge | 100 |
| VPE 3 Höhe | 15,0 cm |
| VPE 3 Breite | 15,0 cm |
| VPE 3 Länge | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 851,0 g |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übereffüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|