



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XAC
Produkt oder Komponententyp	Frontelement für Drucktaster
Komponentenname	XACB
Kennzeichnung	Unbeschriftet
Zusätzliche Betriebsinformationen	Mit Balg
Steuerweg	16 mm
Kappe/ Betätigungselement oder Linsenfarbe	Blau
Produktkompatibilität	XESD1191 XESD1181 XESD1281 XESD1291
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,005 kg
----------------	----------



Montage

Normen	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Vibrationsfestigkeit	15 gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag	Class II conforming to IEC 61140
Schutzart (IP)	IP65entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 50102

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	7 g
Höhe VPE1	12 cm
Breite VPE1	2,6 cm
Länge VPE1	9,5 cm

Offer Sustainability

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

 [Ja](#)

RoHS-Richtlinie für China

 [RoHS-Erklärung Für China](#)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
