



Hauptmerkmale

Baureihe	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	XCRZ
Produktkompatibilität	XCRB XCRA
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung
Positivöffnung	Mit

Zusatzmerkmale

Zugehöriges Komplettprodukt	XCRB15 XCRB12 XCRB51 XCRA52 XCRA51 XCRB11 XCRA55 XCRA12 XCRB55 XCRA11 XCRA15 XCRB52
-----------------------------	--

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,0 cm
VPE 1 Breite	1,8 cm
VPE 1 Länge	3,0 cm
VPE 1 Gewicht	50,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
