



Hauptmerkmale

Baureihe	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	XCRZ
Produktkompatibilität	XCRT
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel edelstahlfarben
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung
Positivöffnung	Ohne

Zusatzmerkmale

Zugehöriges Komplettprodukt	XCRT215 XCRT115
-----------------------------	--------------------

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	22,0 cm
VPE 1 Breite	3,0 cm
VPE 1 Länge	3,0 cm
VPE 1 Gewicht	212,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------