



Hauptmerkmale

Produktserie	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt oder Komponententyp	Seilzugschalter für einfachen Halt
Kurzbezeichnung des Geräts	XY2CE
Gehäusefarbe	Blue
Überspannungskategorie	Class I conforming to EN/IEC 61140 Klasse I entspricht NF C 20-030

Zusatzmerkmale

Lokale Signalisierung	Without pilot light
Anzahl von Kabeln	1
Maxim. Länge des Auslösekabels	50 m
Gehäusematerial	Zamak
Material der Abdeckung	Edelstahl
Rückstellung	Ohne
Aufbau und Typ des Anschlusses	1Ö+1S
Betrieb der Kontakte	Mit Sprungfunktion
Auslösekabel-Ankerpunkt	Links
Anschlüsse - Klemmen	Screw clamp terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ²
Anzugsmoment	0,8...1,2 Nm
Kabeleinführungsnummer	3 einfaches Loch für Pg 13,5 oder ISO M20 Kabelverschraubung
Kennzeichnung	CE
Mechanische Lebensdauer	60000 Zyklen
Abstand zwischen Kabelhalterungen	5 m
Nennbetriebsstrom I _e	3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A 0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Thermischer Strom [I _{the}]	10 A
Nennisolationsspannung U _i	500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508 300 V entspricht CSA C22.2 No 14
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	EN/IEC 60947-1 6 kV
Zwangsöffnung	With conforming to EN/IEC 60947-5-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen	25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3 25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
Kurzschlusschutz	10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60269
Kompatibilitätscode	XY2CE

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	CSA
Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Vibrationsfestigkeit	10 gn (f= 10...300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6

Stoßfestigkeit	50 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
Schutzart (IP)	IP66 conforming to IEC 60529

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,536 kg
Höhe VPE1	9 cm
Breite VPE1	16 cm
Länge VPE1	20,2 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	6
Gewicht VPE2	9,738 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------