



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Komponentenname	XY2C

Zusatzmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Meldeleuchte
Lampenfassung	Schraubfassung
Lampentyp	Glühlampe
Kappe/Betätigungselement oder Linsefarbe	Orange
Produktkompatibilität	XY2CH
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC/DC
Produktgewicht	0,035 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,200 cm
VPE 1 Breite	4,700 cm
VPE 1 Länge	8,800 cm
VPE 1 Gewicht	38,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,296 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------