



### Hauptmerkmale

Produktserie	Telemecanique Cabling components
Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Abgewinkelter Stecker M12, 5-polig
Manschettenmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabelverbindung	Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <math><0,75 \text{ mm}^2</math> / Klemmkapazität 3...6 mm

### Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	Pg 7
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	30 V AC 36 V DC
Nennstrom [In]	3 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand	1000 G $\Omega$
Kontaktwiderstand	8000 $\mu\text{Ohm}$
Produktgewicht	0,025 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	28 g
Höhe VPE1	2 cm
Breite VPE1	5 cm
Länge VPE1	12,5 cm
Verpackungstyp VPE2	S01
Inhaltsmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	1,55 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	15 cm
Länge VPE2	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------