



## Hauptmerkmale

Produktserie	Telemecanique Cabling components
Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

## Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 5-polig
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabellänge	20 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,7 mm
Zusammensetzung des Kabels	5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 300 V DC
Nennstrom [In]	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ

## Montage

Schutzart (IP)	IP67 IP65 IP69K
Produktzertifizierungen	CULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C statisch -5...80 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

## Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	683 g
Höhe VPE1	5,5 cm
Breite VPE1	20 cm
Länge VPE1	20 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltmenge VPE2	5
Gewicht VPE2	3,734 kg
Höhe VPE2	15 cm

Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------