



Hauptmerkmale

Produktserie	Telemecanique Cabling components
Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	Anwendung

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 8 Stifte
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Vernickeltes Messing
Status-LED	Ohne
Kabellänge	20 m
Äußerer Kabeldurchmesser	6,4 mm
Zusammensetzung des Kabels	8 x 0,34 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue	30 V AC 36 V DC
Nennstrom [In]	2 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,1 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67 IP69K
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...90 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,115 kg
Höhe VPE1	7 cm
Breite VPE1	23,5 cm
Länge VPE1	23,5 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	3
Gewicht VPE2	3,69 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------