



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 12-polig
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	3 m
Äußerer Kabeldurchmesser	6,5 mm
Zusammensetzung des Kabels	12 x 0,25 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PVC
Betriebsbemessungsspannung U _e	30 V DC
[In] Bemessungsstrom	1,5 A
Kontaktwiderstand	10 MOhm
Minimaler Isolationswiderstand	100 MOhm
Produktgewicht	0,22 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...80 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	16,000 cm
VPE 1 Länge	16,000 cm
VPE 1 Gewicht	220,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,090 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------