



Hauptmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teilettyp	Verbindungskabel

Zusatzmerkmale

Verbindungskabelende 1	M12-Stift 5-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Verbindungskabelende 2	M12-Buchse 5-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Manschettenmaterial	Metall
Zusammensetzung des Kabels	5 x 0,25 mm ²
Kabellänge	0,5 m
Draht-Isoliermaterial	PVC
Äußerer Kabeldurchmesser	5 mm
Betriebsbemessungsspannung U _e	30 V DC
[In] Bemessungsstrom	1,5 A
Isolierwiderstand	>= 100 MOhm
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen	10 MOhm
Produktgewicht	0,07 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...80 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	12,000 cm
VPE 1 Gewicht	60,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	558,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------