



### Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XAC
Produkt- oder Komponententyp	Wahlschalter
Komponentenname	ZA2
Produktkompatibilität	XACA

### Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,042 kg
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Schwarz
Beschriftung	Unbeschriftet
Montageort	Vorderseite des Gehäuses Gehäusebasis
Verkauf je unteilbare Menge	1

### Montage

Normen	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 IEC 60204-32
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Vibrationsfestigkeit	15 Gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP65 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,8 cm
VPE 1 Breite	7,2 cm
VPE 1 Länge	9,8 cm
VPE 1 Gewicht	50,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,0 cm
VPE 2 Breite	17,0 cm
VPE 2 Länge	28,0 cm
VPE 2 Gewicht	508,0 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	50

VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	2,864 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------