



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XAC
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Not-Aus-Drucktaster
Verkauf je unteilbare Menge	1

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	XACA..
Montageort	Vorderseite des Gehäuses
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Betriebsprofil	Rot Pilz Ø 40 mm
Produktgewicht	0,05 kg
Beschriftung	Unbeschriftet

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzart (IK)	IK08
Normen	IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 62262
Vibrationsfestigkeit	15 Gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,100 cm
VPE 1 Breite	11,000 cm
VPE 1 Länge	10,000 cm
VPE 1 Gewicht	42,600 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,940 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------