



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Leuchtmelder
Produktspezifische Anwendung	Für Glühlampe
Kappe/ Betätigungselement oder Linsenfarbe	Grün

Zusatzmerkmale

Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Produktgewicht	0,015 kg
Kompatibilitätscode	ZA2B

Montage

Normen	CSA C22.2 Nr. 14 EN/IEC 60947-5-1
Beschichtung	TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Vibrationsfestigkeit	15 Gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II entspricht IEC 61140
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP65 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 conforming to EN 50102

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	4,0 cm
VPE 1 Länge	4,0 cm
VPE 1 Gewicht	15,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	5,0 cm
VPE 2 Breite	17,0 cm
VPE 2 Länge	15,0 cm
VPE 2 Gewicht	152,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	15,0 cm

VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	1,705 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------