



Zusatzmerkmale

Lampentyp	Neon Glühlampe
Kategorie der Bedieneinheit	Mehrere Tasten
Gehäusematerial	Polypropylen
Versorgung des Leuchtmittels	Direkt
Lichtquelle	Ohne Leuchtmittel
Montage des Blocks	Vorne montiert
Produktgewicht	0,015 kg
Versorgung	Direkt
[UH,nom]	<= 400 V
Bemessungsbetriebsspannung	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,2 cm
VPE 1 Breite	4,5 cm
VPE 1 Länge	4,5 cm
VPE 1 Gewicht	22,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,548 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------