



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5R
Produkt- oder Komponententyp	Leeres, tragbares Gehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	ZBRM
Produktbestimmung	Für Aufbaugehäuse XB5R Ø 22 mm
Anwendung der Bedieneinheit	Zwei Funktionen

Zusatzmerkmale

Farbe des Schaltschranksockels	Grün (Pantone 355C)
Farbe der Abdeckung	Dunkelgrau (RAL 7016)
Material	Polykarbonat
Produktgewicht	0,11 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK03 conforming to EN 50102
Normen	ETSI EN 301 489-3 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-2 UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 ETSI EN 300 440-1 EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	FCC[RETURN]C-Tick[RETURN]CE[RETURN]ANATEL[RETURN]SRRC[RETURN]BT 2006/95/EC[RETURN]GOST[RETURN]RSS
Richtlinien	1999/5/EC - Richtlinie R&TTE 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,4 cm
VPE 1 Breite	6,8 cm
VPE 1 Länge	16,8 cm
VPE 1 Gewicht	143 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	32
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm

VPE 2 Gewicht	5,106 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	256
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	47,44 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

Draht- und batterieloser Drucktaster

Mobiler Kunststoffbehälter für mobile oder feste Nutzung - 2 Funktionen

