



## Hauptmerkmale

Baureihe	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZC2J
Typ des Frontelements	Drehkopf
Produktkompatibilität	XC2J
Zugehöriger Hebel	ZC2JY12 ZC2JY51 ZC2JY31 ZC2JY91 ZC2JY13 ZC2JY11 ZC2JY81
Zugehöriges Gehäuse	ZC2JC15 ZC2JC25
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Without operating lever Federrückstellung
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 2 Richtungen

## Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Von links und rechts CW und CCW
Positivöffnung	Ohne
Produktgewicht	0,21 kg
Material des Frontelements	Metall

## Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	10...120 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	10...120 °C
Umgebungseigenschaften	Hohe Temperatur

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	9,500 cm
VPE 1 Länge	5,000 cm
VPE 1 Gewicht	228,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,837 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------