



Hauptmerkmale

Baureihe	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZC2J
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XC2J
Zugehöriges Gehäuse	ZC2JD1 ZC2JC2 ZC2JC28 ZC2JC1 ZC2JC18 ZC2JD2
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Seitlicher Rollenstößel Federrückstellung Metall (mit horizontaler Rolle)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriechung, 2 Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Ohne
Produktgewicht	0,245 kg
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	9,500 cm
VPE 1 Länge	5,000 cm
VPE 1 Gewicht	252,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,712 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------