



Hauptmerkmale

Baureihe	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	ZC2J
Produktkompatibilität	XC2J
Zugehöriger Kopf	ZC2JE07 ZC2JE03 ZC2JE01 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE04 ZC2JE02
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel Federrückstellung Metall (Längenverstellbar)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriechung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Ohne

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C für Standardumgebung -40...70 °C für niedrige Temperatur
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40...70 °C Standardumgebung -40...70 °C niedrige Temperatur
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung Korrosiv Niedrige Temperatur

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	14,000 cm
VPE 1 Gewicht	59,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	65
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,986 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------