



## Hauptmerkmale

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | OsiSense XC                                                       |
| Name der Reihe               | Sonderformat                                                      |
| Produkt- oder Komponententyp | Positionsschalterhebel                                            |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | ZC2J                                                              |
| Produktkompatibilität        | XC2J                                                              |
| Zugehöriger Kopf             | ZC2JE09                                                           |
| Bewegung des Steuerkopfes    | Drehachse                                                         |
| Operatortyp                  | Feststell-Gabelarm mit Rollen stay put thermoplastisch (2 Spuren) |
| Ansatztyp                    | Seitliche Anfahrriechung                                          |

## Zusatzmerkmale

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Schalterbetätigung | Durch eine spezifische Nocke |
| Positivöffnung     | Ohne                         |

## Montage

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C für Standardumgebung<br>-40...70 °C für niedrige Temperatur |
| Umgebungstemperatur zur Lagerung | -40...70 °C Standardumgebung<br>-40...70 °C niedrige Temperatur         |
| Umgebungseigenschaften           | Niedrige Temperatur<br>Standardumgebung                                 |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 2,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 6,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,000 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 53,000 g  |
| VPE 2 Art     | S01       |
| VPE 2 Menge   | 30        |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 15,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,811 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                               |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a> |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                   |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|