





Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCE
Typ des Frontelements	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKD XCKP XCKT XCMD
Zugehöriger Hebel	ZCY45 ZCY53 ZCY44 ZCY69 ZCY46 ZCY18 ZCY49 ZCY26 ZCY81 ZCY22 ZCY23 ZCY91 ZCY48 ZCY39 ZCY17 ZCY12 ZCY16 ZCY25 ZCY15 ZCY59 ZCY54 ZCY55 ZCY19

Zugehöriges Gehäuse	ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT26P16 ZCMD69C12 ZCT28N12 ZCD21 ZCMD61C12 ZCP25 ZCT28P16 ZCD37 ZCT25G11 ZCP21 ZCMD25L5 ZCMD39L5 ZCT28G11 ZCT26G11 ZCMD37L5 ZCMD81L5 ZCT27P16 ZCP29M12 ZCP31 ZCP21M12 ZCP37 ZCMD25L2 ZCMD21M12 ZCT27N12 ZCMD21L08R12 ZCD26 ZCT25P16 ZCMD21L08U78 ZCMD41L1 ZCMD37L1 ZCP27 ZCMD37L2 ZCMD41L2 ZCP28 ZCT21P16 ZCD39 ZCMD21C12 ZCMD21L1 ZCD28 ZCT21G11 ZCMD61M12 ZCP35 ZCD31 ZCMD25L1 ZCP26 ZCT26N12 ZCMD39L1 ZCP29 ZCD25 ZCT21N12 ZCD29M12 ZCD21M12 ZCMD81L2 ZCMD21L5 ZCP39 ZCMD81L1 ZCMD29L1 ZCT27G11 ZCD29 ZCMD29L5 ZCD27 ZCMD21L2 ZCMD29C12 ZCMD29L2 ZCT25N12 ZCD35
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Without operating lever Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 2 Richtungen

Zusatzmerkmale

Positivöffnung	Mit
----------------	-----

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,524 cm
VPE 1 Breite	6,985 cm
VPE 1 Länge	16,51 cm
VPE 1 Gewicht	39,92 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	5 cm
VPE 2 Länge	10 cm
VPE 2 Gewicht	410,5 g
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	3840
VPE 3 Höhe	80 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	169,3 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------